

# DAV II

## DISPOSITIF DE MESURE D'ANGLE DYNAMIQUE


### AVEC OU SANS ECHANTILLON



#### AVANTAGES :

- Calibrage de l'angle avec ou sans échantillon
- Procédure effective en moins de 30 minutes
- Ne nécessite aucun démontage pour le changement d'excentricité
- Compatible avec toutes les presses de compactage à cisaillement giratoire
- Calibration à 115 mm. Pas d'extrapolation requise.
- Contrôle de chaque cycle afin de vérifier que votre presse fonctionne correctement

## Differents cônes produisent différentes excentricités



### Graphique type

