



Matériel de laboratoire pour le BTP

SOLS

CLASSIFICATION DES SOLS

AGITATEUR A RETOURNEMENT

### Code produit

UTS-0170 Agitateur mécanique à retournement

UTS-0171 Bocal à gaz avec couvercle en caoutchouc et verre dépoli pour UTS-0170

UTS-0172 Verre dépoli pour UTS-0171

Modèles pour 220-240V 50 Hz, 1 ph	UTS-0170-T
Modèles pour 110-120V 60 Hz, 1 ph	UTS-0170-N
Modèles pour 220-240V 60 Hz, 1 ph	UTS-0170-K

### Normes

BS 1377:2

L'agitateur mécanique à retournement UTS-0170 est utilisé pour la détermination de la densité de particules par la méthode des pots de gaz et la distribution granulométrique par sédimentation. L'agitateur à retournement sert à faire tourner deux bocal à gaz avec bouchon en caoutchouc à environ 50 tours par minute.

Le pot à gaz d'une capacité de 1 L est en plexiglas.

UTS-0171 Un pot à gaz avec un couvercle en caoutchouc et un verre dépoli doit être commandé séparément.

